



Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, M: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139651 M6
GTIN	4045197777348
Produktų klasė	12J

Aprašymas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti **tikslūs vidinius sriegius**.

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Dantų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Koto ilgis L_s	36 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Bendras ilgis L	55 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Vidinis aušinimas	ne
Sriegio gylis	12,5 mm
Sriegio dydis	M6
Nominalusis $\varnothing D_c$	4,8 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	12,5 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH

Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	220 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	170 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
CuZn	tinka	180 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE