

**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132925 12X1 |
| GTIN | 4062406374020 |
| Produktų klasė | 12I |

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Norma | DIN 374 |
| Sriegio gylis | 36 mm |
| Sriegio tipas | MF |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Koto $\varnothing D_s$ | 9 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Sriegio dydis | M12x1 |
| Sriegio \varnothing | 12 mm |
| Koto kvadratas \square | 7 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Sriegio žingsnis | 1 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Kiaurymės \varnothing | 11 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Serija | Pro Tap |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 24 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 25 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 10 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 24 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 20 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 8 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 8 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 15 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

