



Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/6Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 50/6L
GTIN	4056544198327
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniam frezavimui.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių dydis	12
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	2,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229919 (T15; 3,1 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

Ø D ₃	29 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 1205
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	79 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	98 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	28,3 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,61 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	12 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229919
-------------------	--------