

**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, MF: 30X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132925 30X1,5
GTIN	4062406374129
Produktų klasė	12I

**Aprašymas****Modelis:**

**HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.** Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	90 mm
Koto $\varnothing D_s$	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio $\varnothing$	30 mm
Koto kvadratas $\square$	18 mm
Norma	DIN 374
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Bendras ilgis L	150 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M30×1,5
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės $\varnothing$	28,5 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm

Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Pro Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

