

Garant**CNMG 09T304, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 250150 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779076 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CN. G 09T304 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 8 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min**Techninis aprašymas**

| | |
|---|-------------------|
| Drožlialaužis | SM |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 440 m/min |
| Pastūma f | 0,2 - 0,5 mm/aps, |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | HB7010-1 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 8 mm |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnūs apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 09T304 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |