

Garant**CNMG 160608, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250334 HB7010-1
GTIN	4045197779717
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160608 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SG
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 8 mm

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui