

Garant**CNMM 120408, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 120408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Drožlialaužis	SR
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pjūvio gylis a_p	2 - 10 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui