

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	SG
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	HB7010-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui