


**Garant**
**SNMG 190612, Rūšis: HB7010-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 190612 HB7010-1 Kampo spindulys: 1,2 mm  
 Kietlydinys: HB7010-1  
 Drožlialaužis: SM  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 6 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7010-1
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma $f$	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui