

Garant**SNMG 190624, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 190624 HB7010-1 Kampo spindulys: 2,4 mm
Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 9 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	2,4 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 9 mm
Drožlialaužis	SG

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui