

Garant**TNMG 160404, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Drožlialaužis	SM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui