

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251802 HB7010-1
GTIN	4045197780256
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui