



HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNC: 12-24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	137910 12-24
GTIN	4062406374822
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 5,49 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio dydis	12-24 UNC
Sriegio tipas	UNC
Koto Ø D _s	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio gylis	13,7 mm
Kiaurymės Ø	4,5 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Sriegio Ø	5,49 mm
Vijų skaičius colyje	24
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	4,9 mm
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		