

**Garant****SCMT 09T308, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260763 HB7010-1
GTIN	4045197780645
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SCMT 09T308 HB7010-1 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui