

Garant**TCMT 110204, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260952 HB7010-1
GTIN	4045197780683
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 110204 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Kampo spindulys	0,4 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui