



## HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNC: 3/4-10



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 137910 3/4-10 |
| GTIN             | 4062406374884 |
| Produktų klasė   | 12I           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.** Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

#### Paskirtis:

**UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,5 mm

### Techninis aprašymas

|                  |         |
|------------------|---------|
| Bendras ilgis L  | 125 mm  |
| Norma            | DIN 376 |
| Sriegio žingsnis | 2,54 mm |
| Koto kvadratas □ | 11 mm   |
| Ašmenys          | HSS E   |
| Kiaurymės Ø      | 16,5 mm |

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sriegio tipas                        | UNC                                           |
| Sriegio Ø                            | 19,05 mm                                      |
| Vijų skaičius colyje                 | 10                                            |
| Sriegio dydis                        | 3/4-10 UNC                                    |
| Drožlių griovelių skaičius           | 4                                             |
| Sriegio gylis                        | 47,63 mm                                      |
| Pjovimo briaunų skaičius Z           | 4                                             |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                | 14 mm                                         |
| Danga                                | TiN                                           |
| Profilio kampas                      | 60 laipsniai                                  |
| Tolerancijos klasė                   | 2B                                            |
| Kreipiančiosios dalies forma         | C                                             |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai                                  |
| Kotas                                | Cilindrinis kotas su h9                       |
| Vidinis aušinimas                    | ne                                            |
| Naudojama, kai gręžimo tipas         | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklojoji              |
| Pjovimo kryptis                      | dešinin.                                      |
| Srieginių įrankių rūšis              | Mašininis sriegiklis<br>dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas                  | žalia                                         |
| Produkto rūšis                       | sriegiklius                                   |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | tinka     | 24 m/min       | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | tinka     | 25 m/min       | N         |
| Al >10 % Si                    | tinka     | 10 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 24 m/min       | P         |

|                                 |               |          |   |
|---------------------------------|---------------|----------|---|
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 20 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 15 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 8 m/min  | P |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 8 m/min  | M |
| CuZn                            | ribotai tinka | 15 m/min | N |
| Uni                             | tinka         |          |   |
| Alyva                           | tinka         |          |   |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |          |   |