



HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNC: 6-32



Užsakymo data

Užsakymo numeris	137910 6-32
GTIN	4062406374792
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 3,51 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Kiaurymės Ø: 2,85 mm

Techninis aprašymas

Sriegio dydis	6-32 UNC
Kiaurymės Ø	2,85 mm
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	3,51 mm
Sriegio gylis	27,78 mm
Sriegio tipas	UNC
Koto kvadratas □	3 mm

Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	56 mm
Vijų skaičius colyje	32
Drožlių griovelių skaičius	2
Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2,5 \times D$, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		