

**Garant****Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais ypač ilgas HSS-E-PM forma C 6HX, TiAlN, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139208 M3
GTIN	4062406373597
Produktų klasė	111

**Aprašymas****Modelis:**

Naujausios kartos **našus valcuojantis sriegiklis**, specialiai sukurta naudoti **apdirbant plieno medžiagas**.

- **Optimizuota daugiakampio geometrija mažesniam sukimo momentui.**
- **Daugiasluoksnė HIPMS danga užtikrina aukštą atsparumą dilimui.**
- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**

**Tolerancijos klasė ISO 2X/6HX.**

Labai ilgas kotas.

**Privalumai:**

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 112 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 2,8 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio dydis	M3
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Serija	GARANT Master

Bendras ilgis L	112 mm
Sriegio Ø	2,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Koto kvadratas □	2,7 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	2,8 mm
Sriegio gylis	9 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	34 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	33 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P

Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	16 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	M
CuZn	tinka	20 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		