

**Garant**
**GARANT Diabolo VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208167 6
GTIN	4062406380403
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Išskirtinė paviršių kokybė dėl 35° spiralės kampo.**

Užvartų nuėmiklis, specialiai sukurtas **sudėtingoms apdirbimo užduotims**. Patobulinta Diabolo danga užtikrina dar ilgesnį tarnavimo laiką ir geresnę paviršiaus kokybę.

Tolerancija: **matmuo S = ±0,2 mm. Viršūnės kampas = ±5 kampo minutės.**

**Paskirtis:**

Puikiai tinka **nuožulų** ir **užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir **įvairių kontūrų** apdirbimui.

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 60 HRC	0,03 mm
Dantų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	6 mm
Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Bendras ilgis L	57 mm
Matmuo S	5,9 mm
Koto Ø $D_s$	6 mm
Serija	Diabolo
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Nuožulų freza	30 laipsniai
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	raudonas
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	90 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	35 m/min	H
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		