



Greitaeigė freza MFH mini, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 35/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	28 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	26,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	63 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,65 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	68 mm
Koto tipas	su sriegiu

frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------