

Garant
VHM-CNC mašininiai plėstuvai, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 9,6 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	164341 9,6
GTIN	4045197464934
Produktų klasė	11P

Aprašymas
Modelis:

NC tinkamas modelis panašus į DIN 8093 su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams, ypač hidrauliniams arba didelio tikslumo patronams. Taip ženkliai sumažinamas radialinis mušimas ir padidinamas proceso saugumas apdirbant H7 tolerancijos ribose. Naudojant GARANT NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Plėstuvus, panašius į Nr. 164340 ir 164341, bet kitų skersmenų ir tolerancijų, žr. Nr. 164344 ir 164345.

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 36 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 79 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s : 10 mm

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	79 mm
Nominalusis Ø D_c	9,6 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,15 mm/aps,

Koto tolerancija	h6
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	36 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
rekomenduojamas gręžimo \varnothing apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	9,3 mm
Kiaurymės \varnothing tolerancija	H7
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	ne
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis