



## Mašininis sriegiklis, TiCN, M: M6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	135700 M6
GTIN	4045197077318
Produktų klasė	11H

### Aprašas

#### Aprašymas:

#### Kūgiškai siaurėjanti kalibruojančioji dalis.

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

#### Privalumai:

Kūgiškai siaurėjanti kalibruojamoji dalis sumažina galimybę sriegikliui užstrigti drožlėse ir pažeisti jo pjovimo dantų viršūnes.

#### Pastaba:

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

#### Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 135732.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis  $L_{viso}$ : 80 mm

Koto  $\varnothing$ : 6 mm

Koto keturbriaunis: 4,9 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 5 mm

### Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelų skaičius	3

Kiaurymės Ø	5 mm
Sriegio Ø	6 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	80 mm
Koto keturbriaunis	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna