

**Mašininis sriegiklis, TiCN, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135700 M16
GTIN	4045197077356
Produktų klasė	11H

Aprašas**Aprašymas:****Kūgiškai siaurėjanti kalibruojančioji dalis.**

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Privalumai:

Kūgiškai siaurėjanti kalibruojamoji dalis sumažina galimybę sriegikliui užstrigti drožlėse ir pažeisti jo pjovimo dantų viršūnes.

Pastaba:**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!****Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 135732.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 110 mm

Koto \varnothing : 12 mm

Koto keturbriaunis: 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 14 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing	14 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	2 mm

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio Ø	16 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø	12 mm
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
Koto keturbriaunis	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	32 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna