

**Mašininis sriegiklis, TiCN, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135700 M20
GTIN	4045197077363
Produktų klasė	11H

Aprašas**Aprašymas:****Kūgiškai siaurėjanti kalibruojančioji dalis.**

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Privalumai:

Kūgiškai siaurėjanti kalibruojamoji dalis sumažina galimybę sriegikliui užstrigti drožlėse ir pažeisti jo pjovimo dantų viršūnes.

Pastaba:**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!****Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 135732.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 140 mm

Koto \varnothing : 16 mm

Koto keturbriaunis: 12 mm

Kiaurymės \varnothing : 17,5 mm

Techninis aprašymas

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio \varnothing	20 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės \varnothing	17,5 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	140 mm
Koto keturbriaunis	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	40 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna