

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiCN, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135760 M16
GTIN	4045197077622
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Sriegiklis su 15° dešiniu sraiginiu grioveliu.**Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	14 mm
Sriegio Ø	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	2 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm

Koto kvadratas □	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	32 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	13 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

