



Mašininis sriegiklis HSS-E forma C, TiCN, M: M16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	135950 M16
GTIN	4045197078025
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Forma C (2–3 vijų pjaunamoji dalis).

Puikus pasirinkimas kietų ir plastiškų medžiagų apdirbimui.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 135960 arba 136158.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 110 mm

Koto \varnothing : 12 mm

Koto keturbriaunis: 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 14 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio \varnothing	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Kiaurymės \varnothing	14 mm

Norma	DIN 376
Koto Ø	12 mm
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
Koto keturbriaunis	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia