

**Mašininis sriegiklis HSS-E forma C, TiCN, M: M4****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 135955 M4 |
| GTIN | 4045197649607 |
| Produktų klasė | 12H |

Aprašymas**Modelis:****Forma C** (2–3 vijų pjaunamoji dalis).

Puikus pasirinkimas kietų ir plastiškų medžiagų apdirbimui.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto $\varnothing D_s$: 4,5 mmKoto kvadratas \square : 3,4 mmKiaurymės \varnothing : 3,3 mm**Techninis aprašymas**

| | |
|----------------------------|---------|
| Drožlių griovelių skaičius | 2 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Sriegio \varnothing | 4 mm |
| Kiaurymės \varnothing | 3,3 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,7 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 4,5 mm |
| Bendras ilgis L | 63 mm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Koto kvadratas □ | 3,4 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 12 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M4 |
| Danga | TiCN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3xD kai kiaurymė akloji |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | sriegiklius |