

Garant

VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 10,5 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164347 10,5
GTIN	4045197548887
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka hidrauliniams **užspaudimo** arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su **naujausios kartos DLC danga** sp^2 .

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 10,21 - 10,7 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 20 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 70 mm

Bendras ilgis L: 120 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s : 12 mm

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D_c	10,5 mm
Iškyšos ilgis L_1	70 mm
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius	1,4 mm/aps,

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	20 mm
\varnothing ribos	10,21 - 10,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis