

HOLEX**Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320672 4
GTIN	4062406199951
Produktų klasė	32L

Aprašymas**Modelis:**

- **Korpusas ir centravimo viršūnė grūdinti.**
- **Centravimo viršūnę galima pergalėti.**
- **Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.**
- **Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**
- **Viršūnės kampas 60°.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.

Korpuso Ø D: 69 mm

Darbinės dalies ilgis B: 103 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 32 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,006 mm

Viršūnės ilgis C: 40 mm

maksimalus sūkių skaičius: 3800 min⁻¹

Techninis aprašymas

maksimalus radialinis mušimas	0,006 mm
-------------------------------	----------

maksimalus sūkių skaičius	3800 min ⁻¹
Korpuso Ø D	69 mm
Morzės kūgis	MK4
tekinamo ruošinio masė	800 kg
Viršūnės ilgis C	40 mm
didžiausias viršūnės Ø 60° A	32 mm
Darbinės dalies ilgis B	103 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys