

Garant**VHM plėstuvai HPC kiaurosios kiaurymės, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 10,5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 164348 10,5 |
| GTIN | 4045197366528 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**SVARBU: produktą galima konfigūruoti**Nominalusis Ø D_c: 10.5 mm

Ø ribos: 10.21 - 10.7 mm, Intervall: 0,001

Modelis:

NC modelis su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams užspaudimo** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

Paskirtis:**Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.****Pastaba:****JAU YRA NAUJA KARTA!****Rekomenduojamas produktas Nr. 164420.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 10,21 - 10,7 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 20 mmIškyšos ilgis L₁: 70 mm

Bendras ilgis L: 120 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 12 mm**Techninis aprašymas**

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,15 mm/aps, |
| Koto tolerancija | h6 |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 70 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 10,5 mm |
| Koto Ø D _s | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 120 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 20 mm |
| Ø ribos | 10,21 - 10,7 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Vidinis aušinimas | taip, 25 bar |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Pjovimo technika | HPC |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Spalvinis žymėjimas | raudona |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <55 HRC | tinka | 12 m/min | H |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | 8 m/min | H |
| Plienas <65 HRC | ribotai tinka | 6 m/min | H |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |