

HOLEX**Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320673 6
GTIN	4062406200275
Produktų klasė	32L

Aprašymas**Modelis:**

- **Korpusas ir centravimo viršūnė grūdinti.**
- **Centravimo viršūnę galima pergalėti.**
- **Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.**
- **Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**
- **Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui. Dėl pailgintos viršūnės, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Puikiai tinka kopijuojamajam tekinimui.

Korpuso Ø D: 105 mm

Darbinės dalies ilgis B: 169 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 50 mm

didžiausias viršūnės Ø 30° A: 30 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,01 mm

Viršūnės ilgis C: 77,5 mm

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	2800 min ⁻¹
Viršūnės ilgis C	77,5 mm
Morzės kūgis	MK6
Darbinės dalies ilgis B	169 mm
Korpuso Ø D	105 mm
tekinamo ruošinio masė	2500 kg
didžiausias viršūnės Ø 60° A	50 mm
didžiausias viršūnės Ø 30° A	30 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,01 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys