



## Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	320672 2
GTIN	4062406200244
Produktų klasė	32L

### Aprašymas

#### Modelis:

- Korpusas ir centravimo viršūnė grūdinti.
- Centravimo viršūnę galima pergaląsti.
- Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.
- Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- Viršūnės kampas 60°.

#### Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

#### Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.

Korpuso Ø D: 50 mm

Darbinės dalies ilgis B: 79 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 25 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,006 mm

Viršūnės ilgis C: 29,5 mm

maksimalus sūkių skaičius: 5000 min<sup>-1</sup>

### Techninis aprašymas

Viršūnės ilgis C	29,5 mm
------------------	---------

maksimalus sūkių skaičius	5000 min <sup>-1</sup>
maksimalus radialinis mušimas	0,006 mm
Darbinės dalies ilgis B	79 mm
didžiausias viršūnės Ø 60° A	25 mm
Morzės kūgis	MK2
Korpuso Ø D	50 mm
tekinamo ruošinio masė	500 kg
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys