

**Garant****Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131100 M16
GTIN	4045197068521
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Gili vidinė įpjova.**

**Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlės. **Ypatingai tvirtas; optimali automatinė eiga ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.** Dydžiai M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

Tepimo griovelis

Kalibruojamoji sriegio dalis

Įpjova

Vidinė įpjova

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	14 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Sriegio žingsnis	2 mm
Sriegio Ø	16 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N

Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		