

Garant**Kietlydinio mašininis sriegiklis, be dangos, M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131140 M10
GTIN	4045197068804
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %). **VHM modelis.**

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	8,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio Ø	10 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	10 mm

Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HM
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas h6
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	18 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	24 m/min	N

Grafitas, GFK / CFK	tinka	10 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		