

Garant
Mašininis sriegiklis HSSE-PM forma CS, be dangos, M: M10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	131290 M10
GTIN	4045197069535
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:
Su vidine įpjova.

 (Forma CS) 2 – 3 vijų pjaunančioji dalis – **su vidine įpjova.**
Privalumai:

Itin atsparus dilimui.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

 Koto $\varnothing D_s$: 10 mm

 Koto kvadratas \square : 8 mm

 Kiaurymės \varnothing : 8,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	10 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	8,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	10 mm

Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	CS
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	15 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	9 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

