

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, oksiduotas, MF: 14X1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 137055 14X1 |
| GTIN | 4045197272416 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 13 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Sriegio Ø | 14 mm |
| Drožlių griovelų skaičius | 3 |
| Kiaurymės Ø | 13 mm |
| Sriegio žingsnis | 1 mm |
| Koto Ø D _s | 11 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Koto kvadratas □ | 9 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ašmenys | HSS E PM |
| Norma | DIN 374 |
| Sriegio gylis | 28 mm |
| Sriegio tipas | MF |
| Sriegio dydis | M14×1 |
| Danga | oksiduotas |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | rožinė |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 18 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 9 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 3 m/min | P |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 4 m/min | S |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |