

**Mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, M × žingsnis: 20X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137150 20X1,5
GTIN	4045197079732
Produktų klasė	11H

Aprašas**Aprašymas:**

Paviršius padengtas specialia, dilimui atsparia danga. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Pastaba:**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!****Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 137160.**

Profilio kampas: 60 laipsniai

Sriegio norma: DIN 13

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L_{vis}: 125 mm

Koto Ø: 16 mm

Koto keturbriaunis: 12 mm

Kiaurymės Ø: 18,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	18,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio Ø	20 mm
Koto Ø	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	125 mm
Koto keturbriaunis	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	40 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	20×1,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia