

**Mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, M × žingsnis: 10X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137150 10X1
GTIN	4045197079671
Produktų klasė	11H

Aprašas**Aprašymas:**

Paviršius padengtas specialia, dilimui atsparia danga. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Pastaba:**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!****Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 137160.**

Profilio kampas: 60 laipsniai

Sriegio norma: DIN 13

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 90 mm

Koto Ø: 7 mm

Koto keturbriaunis: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 9 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	9 mm
Sriegio žingsnis	1 mm

Sriegio Ø	10 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø	7 mm
Bendras ilgis L _{viso}	90 mm
Koto keturbriaunis	5,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	MF 10×1
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia