

Garant
Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiCN, G: G1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	137410 G1
GTIN	4045197273451
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti \varnothing nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Ašmenys: HSS E PM

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio \varnothing : 33,25 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto $\varnothing D_s$: 25 mm

Koto kvadratas \square : 20 mm

Kiaurymės \varnothing : 30,75 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio \varnothing	33,25 mm
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Kiaurymės \varnothing	30,75 mm
Vijų skaičius colyje	11

Ašmenys	HSS E PM
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas \square	20 mm
Sriegio gylis	66,5 mm
Sriegio dydis	G1
Danga	TiCN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	13 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	7 m/min	H
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka