

**Mašininis sriegiklis, TiCN, Coliai: G3/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137700 G3/4
GTIN	4045197080042
Produktų klasė	11H

Aprašas**Aprašymas:**

Padidintam našumui. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %). **HSS**

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Pastaba:**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 137750.

Sriegio tipas: G

Profilio kampas: 55 laipsniai

Norma: DIN 5156

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 26,44 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 140 mm

Koto Ø: 20 mm

Koto keturbriaunis: 16 mm

Kiaurymės Ø: 24,5 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	14
Kiaurymės Ø	24,5 mm

Sriegio Ø	26,44 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Drožlių griovelių skaičius	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Ašmenys	HSS
Koto Ø	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	140 mm
Koto keturbriaunis	16 mm
Sriegio gylis	52,88 mm
Sriegio dydis	G3/4
Danga	TiCN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna