

**Mašininis sriegiklis, TiCN, Coliai: G1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137700 G1
GTIN	4045197080059
Produktų klasė	11H

Aprašas**Aprašymas:**

Padidintam našumui. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %). **HSS**

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Pastaba:**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 137750.

Sriegio tipas: G

Profilio kampas: 55 laipsniai

Norma: DIN 5156

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 33,25 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 160 mm

Koto Ø: 25 mm

Koto keturbriaunis: 20 mm

Kiaurymės Ø: 30,75 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	11
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai

Kiaurymės Ø	30,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Sriegio Ø	33,25 mm
Ašmenys	HSS
Koto Ø	25 mm
Bendras ilgis L _{viso}	160 mm
Koto keturbriaunis	20 mm
Sriegio gylis	66,5 mm
Sriegio dydis	G1
Danga	TiCN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna