



Mašininis sriegiklis, TiCN, Coliai: G3/8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	137700 G3/8
GTIN	4045197080028
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Padidintam našumui. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %). **HSS-E**

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 137750.

Sriegio tipas: G

Profilio kampas: 55 laipsniai

Norma: DIN 5156

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 16,66 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 100 mm

Koto Ø: 12 mm

Koto keturbriaunis: 9 mm

Kiaurymės Ø: 15,25 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	19
Drožlių griovelių skaičius	4

Sriegio žingsnis	1,337 mm
Sriegio Ø	16,66 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	15,25 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø	12 mm
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm
Koto keturbriaunis	9 mm
Sriegio gylis	33,32 mm
Sriegio dydis	G3/8
Danga	TiCN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna