



## Mašininis sriegiklis, TiN, UNC: 4-40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	137865 4-40
GTIN	4045197533104
Produktų klasė	11H

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Sriegiklis su 20° dešiniu sraiginiu grioveliu. Su specialia TiN danga nerūdijančiam ir rūgštims atspariam plienui.** Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

#### Paskirtis:

**UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Profilio kampas: 60 laipsniai

Tolerancijos klasė: 2B

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 20 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 2xD, kai kiaurymė aklina

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 2,85 mm

Bendras ilgis L<sub>viso</sub>: 56 mm

Koto Ø: 3,5 mm

Koto keturbriaunis: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,35 mm

### Techninis aprašymas

Sriegio Ø	2,85 mm
Kiaurymės Ø	2,35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Sriegio žingsnis	0,635 mm
Vijų skaičius colyje	40
Drožlių griovelių skaičius	3
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Koto Ø	3,5 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	56 mm
Koto keturbriaunis	2,7 mm
Sriegio gylis	5,7 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	4-40
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna