

Garant
VHM kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 12,4mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 150386 12,4 |
| GTIN | 4045197086624 |
| Produktų klasė | 11M |

Aprašymas
Modelis:

Labai **tvirtas**, su didesniu dantų skaičiumi, **speciali pjovimo briaunos geometrija darbui su padidinta apkrova. Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms.** Kietlydininė galvutė prilituota prie plieninio koto.

Tinka ir Hardox 500.

Pastaba:

Reikalingos stabilios darbo sąlygos!

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Koto tolerancija | h9 |
| Išorinis Ø | 12,4 mm |
| Pirminio gręžimo Ø | 4 mm |
| mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo | 4 mm |
| Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,05 mm/aps, |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Bendras ilgis L | 56 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 |
| Danga | be dangos |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai |
| Ašmenys | VHM |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | H |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | raudona |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 18 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 8 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 8 m/min | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 8 m/min | H |
| TOOLOX 33 | tinka | 8 m/min | H |
| TOOLOX 44 | tinka | 8 m/min | H |
| HARDOX 500 <1600 N/mm ² | tinka | 6 m/min | H |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 6 m/min | S |
| Grafitas, GFK / CFK | tinka | 5 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| Oras | tinka | | |