


Garant**Precizinis kūginis gilintuvas 90°, TiCN, Išorinis Ø Dc: 10,4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150379 10,4
GTIN	4045197416162
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Techninis aprašymas

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	2,5 mm
Pirminio gręžimo Ø	2,5 mm
Išorinis Ø	10,4 mm
Įleidžiamiesiems varžtams DIN 7991	M5
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Koto tolerancija	h9
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	38 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	30 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	14 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		