



Mašininis sriegiklis, TiN, UNF: 7/16-20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	138005 7/16-20
GTIN	4045197533418
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Sriegiklis su 20° dešiniu sraiginiu grioveliu. Su specialia TiN danga nerūdijančiam ir rūgštims atspariam plienui. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Tolerancijos klasė: 2B

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 20 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 2×D, kai kiaurymė aklina

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 11,11 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 100 mm

Koto Ø: 8 mm

Koto keturbriaunis: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 9,9 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	9,9 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio Ø	11,11 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelio skaičius	3
Vijų skaičius colyje	20
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E
Koto Ø	8 mm
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm
Koto keturbriaunis	6,2 mm
Sriegio gylis	22,22 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	7/16-20
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna