



Mašininis sriegiklis, TiN, UNF: 1/2-20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	138005 1/2-20
GTIN	4045197533425
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Sriegiklis su 20° dešiniu sraiginiu grioveliu. Su specialia TiN danga nerūdijančiam ir rūgštims atspariam plienui. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Tolerancijos klasė: 2B

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 20 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 2×D, kai kiaurymė aklina

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 100 mm

Koto Ø: 9 mm

Koto keturbriaunis: 7 mm

Kiaurymės Ø: 11,5 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	20
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	11,5 mm

Drožlių griovelų skaičius	3
Sriegio Ø	12,7 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E
Koto Ø	9 mm
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm
Koto keturbriaunis	7 mm
Sriegio gylis	25,4 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1/2-20
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna