

Garant**GARANT Softcut® nuožulų freza MTC, su kiauryme, Kampas γ : 15laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215152 15
GTIN	4045197798886
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta užmaunama nuožulų freza. Keičiamų plokštelių lizdai uždari iš visų pusių, todėl tvirtai laikomos pjovimo briaunos ir sugeriamos vertikalios ir ašinės jėgos.

Paskirtis:

Plačioms nuožuloms nusklembti plieninėse konstrukcijose. Puikiai tinka rupiajam ir pusiau rupiajam apdirbimui.

Pastaba:

Išgaunami paviršiai be pakopų.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.T 1805..
pasiekiamas nuožulos ilgis l	29,5 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b	27,8 mm
mažiausias \varnothing D	35 mm

Kampas γ	15 laipsniai
Tvirtinimo kiaurymės \emptyset	27 mm
didžiausias $\emptyset D_1$	92 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219808 (15IP; 3,8 Nm)
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	7,5 mm
Serija	Softcut®
Dantų pastūma esant h_{max}	0,4 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	6
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219808
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8