

Garant**GARANT Softcut® nuožulų freza MTC, su kiauryme, Kampas γ : 30laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

215152 30

GTIN

4045197798893

Produktų klasė

210

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta užmaunama nuožulų freza. Keičiamų plokštelių lizdai uždari iš visų pusių, todėl tvirtai laikomos pjovimo briaunos ir sugeriamos vertikalios ir ašinės jėgos.

Paskirtis:

Plačioms nuožuloms nusklembti plieninėse konstrukcijose. Puikiai tinka rupiajam ir pusiau rupiajam apdirbimui.

Pastaba:

Išgaunami paviršiai be pakopų.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys

219808 (15IP; 3,8 Nm)

pasiekiamas nuožulos ilgis l

29,5 mm

Bendras ilgis L_{viso}

50 mm

pasiekiamas nuožulos plotis b

24,3 mm

mažiausias $\varnothing D$	35 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	14 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
didžiausias $\varnothing D_1$	85 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.T 1805..
Kampas γ	30 laipsniai
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
Serija	Softcut®
Dantų pastūma esant h_{max}	0,2 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	6
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219808
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8