

Garant**GARANT Softcut® nuožulų freza MTC, su kiauryme, Kampas γ : 60 laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215152 60
GTIN	4045197801012
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta užmaunama nuožulų freza. Keičiamų plokštelių lizdai uždari iš visų pusių, todėl tvirtai laikomos pjovimo briaunos ir sugeriamos vertikalios ir ašinės jėgos.

Paskirtis:

Plačioms nuožuloms nusklembti plieninėse konstrukcijose. Puikiai tinka rupiajam ir pusiau rupiajam apdirbimui.

Pastaba:

Išgaunami paviršiai be pakopų.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

pasiekiamas nuožulos ilgis l	29,5 mm
Kampas γ	60 laipsniai
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3

pasiekiamas nuožulos aukštis h	24,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.T 1805..
pasiekiamas nuožulos plotis b	14 mm
mažiausias $\varnothing D$	35 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219808 (15IP; 3,8 Nm)
didžiausias $\varnothing D_1$	64 mm
Serija	Softcut®
Dantų pastūma esant h_{max}	0,12 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	6
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219808
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP